



# Ihre Träume werden wahr!



So macht Kreativität einfach Spaß!  
Denn mit dem Universal-Seidenmalprogramm von **DEKA** bringen Sie Ihre Träume auf Seide bestens zur Geltung, und der Erfolg ist vorprogrammiert.


Mit **DEKA** gehört die Qual der Wahl zwischen dampf- und bügelfixierbaren Seidenmalfarben der Vergangenheit an. Denn **DEKA-Silk Universal-Seidenmalfarben** können mit allen Methoden fixiert werden: Bügeleisen, Mikrowelle, Dampf oder Backofen. Das gleiche gilt auch für das **DEKA-Silk Universal-Konturmittel**! Mit **DEKA** können Sie sich an gelungenen und farbenprächtigen Ergebnissen erfreuen.



# Alle Farben Ihrer Welt!

**DEKA** schenkt Ihnen alle Freiheiten, denn die **DEKA-Silk** Universal-Seidenmalfarben haben tolle Eigenschaften: Intensive, brillante Farbtöne, die alle untereinander mischbar sind. Sie sind hoch lichtecht, waschecht bis 60°C, reinigungsbeständig und natürlich auf Wasserbasis hergestellt.

Für welche Mal- und Fixiertechnik Sie sich auch entscheiden, Sie erhalten in jedem Fall die typische Leuchtkraft und Farbintensität der **DEKA-Silk** Universal-Seidenmalfarben.



35-04 Zitron	35-02 Pastellgelb	35-05 Gelb	35-08 Mandarin	35-10 Orange	35-27 Flamingo	35-28 Lachs	35-25 Rosenholz
35-17 Scharlach	35-18 Mohr	35-20 Karmen	35-28 Rosa	35-29 Pink	35-30 Cyclan	35-32 Borde	35-24 Weinlaub
35-36 Lavendel	35-37 Amethyst	35-39 Violett	35-40 Aubergine	35-41 Pflaume	35-42 Eisblau	35-43 Nittersporn	35-47 Azur
35-49 Blau	35-50 Rauchblau	35-51 Ultramarin	35-57 Petrol	35-58 Türkisblau	35-59 Opal	35-60 Mint	35-61 Türkisgrün
35-63 Magrin	35-64 Grün	35-66 Tiefgrün	35-73 Waldmeister	35-74 Pistazegrün	35-71 Grünoliv	35-76 Sand	35-77 Öcker
35-81 Siena	35-79 Rostbraun	35-80 Kastanienbraun	35-85 Tiefbraun	35-87 Silbergrau	35-90 Schwarz		


Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

35-00 Authaler  
35-91 Aufsatzweiß  
35-92 Mischweiß  
35-01 Malgrund

# Klare Linie

**DEKA-Silk Universal-Konturmittel** erweitern den kreativen Spielraum in der Seidenmalerei. Gerade bei figürlichen und geometrischen Motiven lassen sich damit exakte Flächen definieren, die anschließend ausgemalt werden. Auch **DEKA-Silk Konturmittel** lassen sich mit allen Methoden fixieren: Bügeleisen, Mikrowelle, Dampf oder Backofen.

Als ideale Ergänzung eignet sich außerdem der Stoff- und Seidenmalstift **DEKA-TwinPen** mit einer schmalen Spitze für feine Linien und einer breiten Spitze für flächiges Malen.



30 ml



50 ml



500 ml



DEKA-TWINPEN




# Aller Anfang ist leicht

**Material:** Seide, **DEKA**-Steckrahmen, **DEKA**-Dreizackstifte, **DEKA**-Silk Universal-Seidenmalfarben, **DEKA**-Silk Universal-Konturmittel, **DEKA**-Silk Aufsteckfeder, Seidenmalpinsel in verschiedenen Größen.


## SCHRITT 1

Zunächst die Seide gründlich auswaschen. Wir empfehlen hierfür **DEKA**-TextilFit. Die gebügelte Seide mit **DEKA**-Dreizackstiften straff auf den **DEKA**-Seidenmalrahmen spannen.




## SCHRITT 2

Motiv nach Malvorlage mit **DEKA**-Silk Universal-Konturmittel auf die gespannte Seide auftragen. Flasche dabei senkrecht halten. Das Konturmittel muß die Faser ganz durchdringen. Die Linien dürfen nicht unterbrochen werden.



## SCHRITT 3

Nachdem das Konturmittel getrocknet ist, die definierten Flächen mit **DEKA**-Silk Universal-Seidenmalfarben ausmalen. Den Pinsel dabei in der Mitte der umrandeten Flächen aufsetzen, da die Farbe fließt.



## SCHRITT 4

Für den Hintergrund die Fläche mit einem in Wasser getauchten Pinsel anfeuchten, dann die Flächen zügig ausmalen, um Ränder zu vermeiden.


## SCHRITT 5

Nach dem Trocknen nehmen Sie die Seide vom Rahmen, wählen eine der möglichen Fixiertechniken und fixieren nach Anleitung.

# Kreativ dekorativ

Die neue Tauchttechnik  
mit **DEKA-Silk** zaubert  
faszinierende Muster  
auf große Stoffbahnen

und kleine Seidenteile. Mit **DEKA-Silk** Universal-  
Seidenmalfarben werden aus langweiligen Räumen  
wahre Ideen-Reiche. Und die Technik? Ein Kinderspiel!  
Nach dem „Tauchgang“ in **DEKA-Silk** wird das Werk  
nach Anleitung ganz einfach in der Mikrowelle fixiert.  
Lassen Sie sich von dem Ergebnis überraschen!



# Faszinierend einfach - einfach faszinierend!



## KONTURENTECHNIK

### Gutta gut in Form

Mit den **DEKA-Silk** Universal-Konturmitteln setzen Sie den Fließeigenschaften der **DEKA-Silk** Seidenmalfarben Grenzen.

**DEKA-Silk** Konturmittel auf die

gespannte Seide auftragen. Achten Sie darauf, daß das Konturmittel ganz in die Faser eindringt und die Linien nicht unterbrochen sind. Ist die Kontur trocken, kann die Seidenmalfarbe fließen.



## DEKA - SILK TAUCHTECHNIK

### Kleiner Aufwand – große Wirkung

Leichter geht's nicht: Sie tauchen die Seide in **DEKA-Silk**,

drücken sie gut aus, falten sie auseinander und fixieren in der Mikrowelle. Tolle Zufallsmuster sind das Ergebnis. Die Anleitung finden Sie bei Ihrem Fachhändler.



## AQUARELLTECHNIK

### Alles im Fluß

Bei der Aquarelltechnik kommt es auf den harmonischen Farbverlauf der Seidenmalfarben an. **DEKA-Silk** Universal-Seidenmalfarben besitzen ausgezeichnete Fließ-eigenschaften. Naß ineinander gemalte Töne kommen besonders gut zur Geltung, wenn Sie die Seide zuvor mit einem in Wasser getauchten Pinsel anfeuchten.



## SALZTECHNIK

### Anziehende Effekte

Einfach **DEKA-Effektsalz** auf die noch feuchte Farbfläche streuen. Das Salz zieht die Farbe an, und es ergeben sich wunderschöne Eisblumen-Effekte.

# Kreativität braucht Qualität

Nicht nur bei den Farben, auch beim wichtigen Drumherum ist Experten-Qualität die Grundlage für gelungene Ergebnisse: zu erkennen am Markenzeichen **DEKA**.

## DEKA-Silk Broschüren



Farbe auf Seide:  
28 S., 33 Farbbilder, Anleitung für  
Seidenmalerei mit **DEKA-Silk**.



Kleine Seidenmalschule  
36 S., 37 Farbbilder

## DEKA-Silk Malvorlagen



**DEKA-Silk** Vorlagenmappe



**DEKA-Malvorlagen**

## DEKA-Silk Sets



**DEKA-Silk**  
„Creation auf Seide“



**DEKA-Silk** Seidenmalset



Creativ-Box **DEKA-Silk**



**DEKA-Silk** Easy Fun  
Mikrowellen-Set

## DEKA-Silk Zubehör



**DEKA**-Effektsalz  
für die Salztechnik



**DEKA**-Dreizackstifte mit Heber



**DEKA**-Tropfpipettendeckel



**DEKA**-Steckrahmen  
50 x 50 cm · 100 x 100 cm



**DEKA**-Spannrahmen  
100 x 100 cm



**DEKA**-TextilFit  
zur Entfernung der Appretur



**DEKA**-Aufsteckfeder  $\varnothing$  0,6 mm  
für die Konturenteknik